

get it!

NSK's kampagnetilbud

NSK
Create it

GÆLDER FRA
SEPTEMBER TIL
DECEMBER 2023



**KØB MERE,
SPAR MERE!**



NYHED!
VERDENS
KRAFTIGSTE TURBINE!



**Gå ikke glip
af vores
fantastiske tilbud!**



Hidtil usete kræfter

Nyhed Ti-Max Z Turbine z990L

Mere Kraft betyder bedre ydeevne og tidsbesparelse, til stor fornøjelse for både tandlægen og patienten.

Dette er den perfekte balance NSK har skabt med den nye Ti-Max Z990L turbine: hidtil uset kraft, for en arbejds oplevelse som kombinerer sikkerhed, komfort og anvendelighed.



1 Bedre ydeevne på mindre tid

Takket være de 44W fra Z990L versionen, kan denne turbine arbejde ekstremt effektivt i selv meget hårde materialer som f.eks. Zirkonia: proceduren kan blive færdiggjort på kortere tid, med en reduktion af stress og træthed for både tandlæge og patient



2 Maksimal sikkerhed

Quick-stop funktionen tillader at boret stopper på ingen tid, for øget sikkerhed og for at forhindre kontamineret væsker i at trænge ind i turbinehovedet, hvilket er en stor fordel hygiejnisk og i beskyttelsen mod risikoen for kryds-infektion.



3 Mere komfort og anvendelighed

Det 100°-vinklet hoved tillader lettere adgang til molar regionen, mens DURAGRIP coating gør den lette titanium krop mere modstandsdygtig overfor ridser og med det lettere greb, reduceres håndtræthed under behandlingen og i vådt miljø.

Turbiner/vinkelstykker

Ti-Max Z TURBINER

NYHED

Oplev som aldrig før en uovertruffen skærekraft fra branchens ledende 44W-turbine. Den gør det enkelt at fjerne Zirkoniumoxid, hvilket mindsker tid ved stolen og minimerer patientens ubehag.

Uovertruffen kraft



MODEL **Z990L**

til NSK PTL- kobling

MODEL **Z990KL**

til KaVo®MULTiflex® LUX-kobling

MODEL **Z990SL**

til Sirona® hurtigkobling

MODEL **Z990WL**

til W&H® Roto Quick®- kobling

Køb:

1 for **10.240 DKK*** st

2 for **8.710 DKK*** st

3 for **7.680 DKK*** st

11.430 DKK*



MODEL **Z890L**

til NSK PTL- kobling

MODEL **Z890KL**

til KaVo®MULTiflex® LUX-kobling

MODEL **Z890SL**

til Sirona® hurtigkobling

MODEL **Z890WL**

til W&H® Roto Quick®- kobling

Køb:

1 for **10.240 DKK*** st

2 for **8.710 DKK*** st

3 for **7.680 DKK*** st

11.430 DKK*



En af verdens kraftigste mikroturbiner

MODEL **Z micro**

til NSK PTL- kobling

MODEL **Z micro KL**

til KaVo® MULTiflex® LUX-kobling

MODEL **Z micro SL**

til Sirona® hurtigkobling

Køb:

1 for **8.950 DKK*** st

2 for **7.610 DKK*** st

3 for **6.710 DKK*** st

11.900 DKK*

Ti-Max Z LAV HASTIGHED

Instrumenterne i Z-serien med lav hastighed er optimalt udformet for at give endnu bedre adgang og greb. Med ultra-minihoved og den smalleste hals nogensinde, når du nemt svært tilgængelige behandlingsområder. Med lavest muligt lydniveau og vibration, som knapt mærkes. Z-serien er fremstillet i titanium og behandlet udvendigt med NSK Duracoat.



MODEL **Z95L**

• 1:5 forøgelse

Køb:

1 for **11.760 DKK*** st

2 for **10.000 DKK*** st

3 for **8.820 DKK*** st

14.090 DKK*



MODEL **Z25L**

• 1:1 direkte drift

Køb:

1 for **7.750 DKK*** st

2 for **6.590 DKK*** st

3 for **5.810 DKK*** st

9.280 DKK*



MODEL **Z45L**

• 1:4,2 forøgelse

Køb:

1 for **11.530 DKK*** st

2 for **9.800 DKK*** st

3 for **8.650 DKK*** st

13.810 DKK*

KAMPAGNE

Køb mere, Spar mere!

GÆLDER ALLE TURBINER OG VINKELSTYKKER

Turbiner/vinkelstykker

S-Max M TURBINER

NKS's prisbillige standardserie omfatter kvalitetsinstrumenter med holdbare interne komponenter. Vinkelstykkerne har et slankt design med et smallere greb, hvilket gør det nemmere for brugeren uhindret at nå kindtænderne. Samtlige produkter har NSK's push button chuck for nem og sikker borskift uden brug af værktøj. Instrumenterne har en effekt på hele 26 W samtidigt med lille vibration og lavt lydniveau. S-Max-seriens behusning er fremstillet i rustfrit stål, og den sandblæste overfladebehandling giver et sikkert greb.



MODEL M900L

til NSK PTL- kobling

MODEL M900KL

til KaVo®MULTIflex® LUX-kobling

MODEL M900SL

til Sirona® hurtigkobling

MODEL M900WL

til W&H® Roto Quick® - kobling

Køb:

1 for **6.540 DKK*** st

2 for **5.560 DKK*** st

3 for **4.900 DKK*** st

7.840 DKK*



MODEL M800L

til NSK PTL- kobling

MODEL M800KL

til KaVo®MULTIflex® LUX-kobling

MODEL M800SL

til Sirona® hurtigkobling

MODEL M800WL

til W&H® Roto Quick® - kobling

Køb:

1 for **6.540 DKK*** st

2 for **5.560 DKK*** st

3 for **4.900 DKK*** st

7.840 DKK*

S-Max M LAV HASTIGHED

S-Max-serien med lav hastighed er driftssikker med høj ydeevne og interne komponenter med meget lang holdbarhed. Slankt design. Chuck-systemet gør borskift nemt og sikkert. M95-, M25- og M15-vinkelstykker fås både med og uden lys. M65 fås kun uden lys.



MODEL M95L

• 1:5 forøgelse

Køb:

1 for **7.840 DKK*** st

2 for **6.660 DKK*** st

3 for **5.880 DKK*** st

9.400 DKK*



MODEL M25L

• 1:1 direkte drift

Køb:

1 for **5.580 DKK*** st

2 for **4.740 DKK*** st

3 for **4.180 DKK*** st

6.680 DKK*



MODEL M65

• 1:1 direkte drift

Køb:

1 for **4.520 DKK*** st

2 for **3.840 DKK*** st

3 for **3.390 DKK*** st

5.410 DKK*



MODEL FX57m

• 4:1 reducering

Køb:

1 for **2.640 DKK*** st

2 for **2.240 DKK*** st

3 for **1.980 DKK*** st

3.160 DKK*

KAMPAGNE

Køb mere, Spar mere!

GÆLDER ALLE TURBINER OG VINKELSTYKKER

Prophy-Mate neo

Prophy-Mate neo fås med fatning som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.

LUFTDREVET TANDPOLERINGSVÆRKTØJ
TIL SUPRAGINGIVAL BEHANDLING

VÆRDIPAKKE P1

Prophy-Mate neo

+ Ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke

+ FLASH pearl 4 x 300g
(kalciumbaseret rensespulver)

10.560 DKK*

12.660 DKK*

SPAR **2.100 DKK***



Perio-Mate

Prophy-Mate fås med fatning, som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.

LUFTDREVET TANDPOLERINGSVÆRKTØJ
TIL SUB-GINGIVAL BEHANDLING

VÆRDIPAKKE P2

Perio-Mate

+ Ekstra Perio-Mate-håndstykke

+ Perio Mate-pulver 2 x 160g
(Glycinbaseret pulver)

12.070 DKK*

14.460 DKK*

SPAR **2.390 DKK***



MEGAPACK P3

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERET VÆRDIPAKKE P1 OG P2

21.120 DKK*

29.120 DKK*

SPAR **8.000 DKK***

Varios Combi Pro

KOMPLET LØSNING MED SCALER OG PULVERPOLERING
FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVAL BEHANDLING

2-I-1
ULTRALYD ×
PULVERSPRAY

Varios Combi Pro indeholder:

- Kontrolenhed
- Ultralydssæt inkl. LED-håndstykke
- Supragingival pulversæt
- Multifunktionel fodpedal
- Spidser G4, G8 og G16
- Andet tilbehør

MODEL **Varios Combi Pro**

48.000 DKK*

52.000 DKK*



Mer information:



VÆRDIPAKKE P4+C

Varios Combi Pro med ultralyd-
og pulversæt
til supragingival behandling



Perio-sæt
(subgingival behandling)



Ekstra ultralydshåndstykke
Varios2 LUX HP



iCart Prophy



67.890 DKK*

81.360 DKK*

SPAR **13.470 DKK***



FLASH pearl

SUPRAGINGIVAL PULVER



FLASH Pearl er et kalciumrengøringspulver med en gennemsnitlig partikkelstørrelse på 54 µm til supragingival anvendelse. Pulvergranulatets sfæriske form minimerer sandsynligheden for skader på tænder og tandkød samtidig med at du fjerner plaque og misfarvninger på en hurtig og sikker måde. Pulveret er ikke saltbaseret hvilket giver en behagelig patientoplevelse i form af smag samt det at det stikker mindre i slimhinden. Pulverets egenskaber indeholder også at man minimerer risikoen for stop eller tilstopning i din handy eller bordapparat.

MODEL **FLASH pearl**
4 x 300 g

840 DKK*
930 DKK*

SOFT pearl

SUPRAGINGIVAL PULVER



- Gennemsnitlig partikeldiameter er 65 µm
- Pulveret er glycinbaseret
- Anvendes supragingivalt og for lette til mediumsvære misfarvninger
- Pulvergranulatets sfæriske form giver en skånsom behandling

MODEL **SOFT pearl**
4 x 250 g

1.100 DKK*
1.300 DKK*

Perio-Mate Powder

SUBGINGIVAL PULVER



- Gennemsnitlig pulverpartikeldiameter er 25 µm
- Pulveret er glycinbaseret
- Anvendes supra- og subgingivalt
- Vandopløseligt for at forhindre subgingival retention

MODEL **Perio-Mate Powder**
2 x 160 g

675 DKK*
730 DKK*

Scalerspetsar

KOMPATIBLE MED EMS

Tilføj: Kombinøgle REF:Z221076

Komplet
spidsoversigt



G1-E



G2-E



G3-E



G6-E

580 DKK*
700 DKK*



P21R-E



P21L-E



P25R-E



P25L-E



P20-E

810 DKK*
950 DKK*

KAMPAGNE

Køb 6 spidser, og få 20% i rabat!

Surgic Pro2



Kraftig og pålidelig med flere nye egenskaber:

- Lettere og mindre motordel
- Nem indstilling og overblik over værdier via den store skærm
- Ny teknik med farvet LED giver naturligere farvegengivelse end hvid LED
- Trådløs kobling via bluetooth til fodkontrol, Osseo100(+) og iPads.
- Med iPad tilkoblet kan værdier overvåges live og gemmes.
- Enheden kan også kobles trådløst til VarioSurg3.

MODEL Surgic Pro2 OPT

Komplet maskine med LED inkl. optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

45.090 DKK*

52.000-DKK*

VÆRDIPAKKE S7-B

Surgic Pro2 OPT komplet set

- + Extra kirurgisk vinkelstykke X-SG20L med lys (20:1)

- + Kirurgisk optisk håndstykke X-SG65L m. L. (1:1)

55.490 SEK*

63.100-SEK*

SPARA 7.610 DKK*



Surgic Pro

KIRURGISK MIKROMOTOR
TIL IMPLANTAT-, ORAL- OG
MAXILLOFACIAL KIRURGI



- Maks. drejningsmoment (op til 80 Ncm)
- Lille og let mikromotor
- LED-lys (32.000 LUX)
- Enestående holdbarhed og pålidelighed
- Mikromotoren kan autoklaveres og varmedesinficeres

MODEL Surgic Pro OPT

Komplet maskine med LED inkl. Optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

41.650 DKK*

45.000-DKK*

VÆRDIPAKKE S2-A

Surgic Pro OPT

- + Extra kirurgisk vinkelstykke X-SG20L med lys (20:1)

- + Kirurgisk optisk håndstykke X-SG65L m. L. (1:1)

51.800 DKK*

60.080-DKK*

SPARA 8.280 DKK*



Kirurgi og implantatvinkelstykker



MODEL X-SG20L
20:1 reducering

Køb:

1 for **10.390 DKK*** st
2 for **8.830 DKK*** st
3 for **7.790 DKK*** st
12.000 DKK*



MODEL X-SG25L
1:1 direkte drift

Køb:

1 for **7.140 DKK*** st
2 for **6.070 DKK*** st
3 for **5.360 DKK*** st
8.260 DKK*



MODEL X-SG93L
1:3 forøgelse

Køb:

1 for **9.640 DKK*** st
2 for **8.200 DKK*** st
3 for **7.230 DKK*** st
13.000 DKK*



MODEL Z-SG45L
1:3 forøgelse

Køb:

1 for **10.770 DKK*** st
2 for **9.150 DKK*** st
3 for **8.070 DKK*** st
12.430 DKK*



MODEL SG20
20:1 Reducering

Køb:

1 for **7.240 DKK*** st
2 for **6.150 DKK*** st
3 for **5.430 DKK*** st
8.350 DKK*



MODEL X-SG65L
1:1 direkte drift

Køb:

1 for **8.690 DKK*** st
2 for **7.390 DKK*** st
3 for **6.520 DKK*** st
10.030 DKK*



MODEL SGS-ES
1:1 direkte drift

Køb:

1 for **4.380 DKK*** st
2 for **3.720 DKK*** st
3 for **3.280 DKK*** st
5.040 DKK*



MODEL SGA-ES
1:1 direkte drift

Køb:

1 for **5.930 DKK*** st
2 for **5.040 DKK*** st
3 for **4.450 DKK*** st
6.850 DKK*

KAMPAGNE

GÆLDER ALLE TURBINER OG VINKELSTYKKER

Køb mere, Spar mere!

VarioSurg3

KRAFTIG KIRURGISK ULTRALYDSSYSTEM MED LED



- Højeste effektivitet
- Smalt og let ultralydshåndstykke
- Omfattende spidsserie
- Link-system med Surgic Pro

Inklusive:

Basis H-S spidssæt og steriliseringskassette



NSK tilbyder over 50 forskellige spidser til forskellige formål. Du kan finde yderligere information på vores hjemmeside:

www.denmark.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/



MODEL VarioSurg3

Komplet maskine inkl. Basic H-S-sæt og steriliseringskassette

62.000 DKK*
69.000 DKK*

MODEL VarioSurg3 NON-FT¹⁾

Komplet maskine uden fodpedal til SG-Link med Surgic Pro inkl. Basic H-S-sæt og steriliseringskassette

53.000 DKK*
59.000 DKK*

1) For at kunne koble VarioSurg3 til Surgic Pro kræves enten SG Link-sæt eller iCart Duo + Link-kabel. VarioSurg3 kan kobles til alle Surgic Pro-modeller.

VÆRDIPAKKE V1

Komplet maskine inkl. Basic H-S-sæt og steriliseringskassette

+ Ekstra VS3-håndstykke med LED



66.380 DKK*
79.550 DKK*

SPAR 13.170 DKK*

VED KØB AF VARIOSURG3 FÅR DU DETTE PIEZO-KURSUS MED I KØBET!



5.900 DKK*

KURS I PIEZOKIRURGI

Lær dig at beherske den seneste teknik indenfor dental kirurgi med piezoteknik. Piezokirurgi er en innovativ / alternativ metode for tandlæger og kirurger som arbejder med dental kirurgi. De største fordele med piezoteknik er at det er sikkert at anvende, mere skånsomt og præcist end den konventionelle teknik.

Sprog: Dansk

Forelæse: Mats Christiansen

24. november 2023 - kl. 08.00-16.30
Tandvårdsakademin ystad
Dragongatan 49a, 271 39 Ystad, Sverige

Sprog: Svensk

Forelæse: Jan Gudmundson

24 maj 2024 - kl. 08.00-16.30
NSK Nordic - Fürstenbergsgatan 4,
416 64 Göteborg, Sverige

For tilmelding til kurset bedes du sende mail med dine oplysninger til lotte.jervild@nsk-nordic.com
Ved spørgsmål til kurset ring venligst **2374 3443**

SurgicPro⁺ + VarioSurg3

MIKROMOTORSYSTEM
TIL ORAL KIRURGI

ULTRALYDSSYSTEM
TIL KNOGLEKIRURGI



VÆRDIPAKKE S5+

Surgic Pro+ D komplet maskine med LED
inkl. optisk vinkelstykke X-DSG20L (20:1)

+ Optisk vinkelstykke
X-DSG20L (20:1)

+ Kirurgisk håndstykke (optisk)
X-SG65L (1:1)

+ **VarioSurg 3 non-FT** Komplet maskine
uden fodpedal inkl. Basic H-S-sæt og
steriliseringskassette

+ Ekstra piezo-håndstykke
med LED

+ iCart Duo
inkl. Link-kabel

117.670 DKK*

141.010 DKK*

SPAR 23.340 DKK*



Osseo 100

ENHED TIL MÅLING AF OSSEOINTEGRATION

Osseo 100 hjælper tandlægen med at fastlægge, hvornår implantatet kan belastes ved at måle implantatets stabilitet og osseointegration. Kendskab til belastning er ekstra vigtig ved protokoller med kortere behandlingstid eller behandling af højrisikopatienter (f.eks. diabetes, rygere og kræftpatienter). Osseo 100 måler nemt implantatets stabilitet i tre hurtige trin. Målinger udføres ved hjælp af MultiPeg (fås til de fleste implantattyper).

³⁾MultiPeg medfølger ikke, men sælges separat.



Klar efter blot 3 trin.
Se videoen for mere information.



MODEL **Osseo 100**

21.260 DKK*
25.510 DKK*

Osseo 100+

AUTOMATISK OVERFØRING AF ISQ-VÆRDI VED TILSLUTNING TIL SURGIC PRO 2. BLUETOOTH®-TILSLUTNING MULIGGØR AT GEMME MÅLEVÆRDIERNE I SURGIC PRO2-APPEN.



MODEL **Osseo 100+**

Trådløs Bluetooth®-tilslutning til Surgic Pro2

24.420 DKK*
29.300 DKK*

MultiPeg™

310 DKK*



Multipeglist



Genanvendelig MultiPeg™

- Til alle større implantatsystemer⁴⁾
- Vævsvenligt, holdbart titanium
- Autoklaverbar ca. 20 gange
- Optimal tilpasning til platform ISQ Standard Calibrated



⁴⁾ Der fås forskellige MultiPegs som er specialfremstillet alt efter de forskellige implantatsystemer og -modeller. Du kan finde et regelmæssigt opdateret overblik på <https://www.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-osseo100/>

iSD900

LEDNINGSFRI PROTETIK SKRUETRÆKKER MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende via automatisk stramning af skruer på abutment- og implantatniveau
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegrænsning mellem 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheder (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-betjening
- Tydeligt LCD-display
- Oplader og opladningsbare batterier

MODEL **iSD900**

14.830 DKK*
17.700 DKK*



VIVA ace

MOBILT TANDPLEJESYSTEM

MODEL **VIVA ace**

101.220 DKK*

122.460 DKK*



Vejer blot 8,5 kg!

VIVA ace er udstyret, som følger:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med endo-funktioner
- Multifunktionel ultralyds-scaler Varios 170 med LED
- 3-funktionssprøjte uden lys
- Spytsugning
- Stort display

Dentalone

MOBILT TANDPLEJEUDSTYR

MODEL **Dentalone**

117.200 DKK*

140.640 DKK*



Dentalone er udstyret, som følger:

- Børsteløs NLX-nano-mikromotor med LED
- Multifunktionel ultralyds-scaler Varios 170 med LED
- 3-funktionssprøjte uden lys
- Spytsugning
- Stort baggrundsbelyst display
- Instrumentholder med automatisk valgfunktion
- Fodpedal

Det tidligere vogn er nu forvandlet til en komplet udstyret tandplejeenhed. Uanset om den anvendes i ældreplejen, i skolerne eller til humanitært arbejde, kan Dentalone nemt flyttes fra det ene sted til det andet, og forvandles til en behagelig, brugervenlig tandplejeenhed i løbet af få sekunder.

VIVA MATE G5

BÆRBAR MIKROMOTOR MED LYS TIL MOBIL ANVENDELSE

Denne mobile mikromotor/enhed kan anvendes hvor som helst takket være de kraftige batterier, og kan bruges helt uafhængigt af strømtilslutning i op til 2 timer. Med et rotationsspektrum på 3.000 til 30.000 omdrejninger i minutter (o/m) kan den bruges til al slags tandpleje, når den bruges sammen med det rigtige håndstykke eller vinkelstykke.



MODEL **Viva Mate G5 Set⁶⁾**

15.790 DKK*

18.950 DKK*

Ortodontisk behandling

Ti-Max X55

Et IPR-vinkelstykke er et vinkelstykke til interproximal reduktion (IPR) af tænderne. Det er designet til at fjerne minimale mængder tandmateriale fra tændernes laterale overflade, hovedsageligt mellem tænderne, for at skabe plads og rette op på tændernes placering. IPR-vinkelstykket muliggør nøjagtigt og kontrolleret tandjustering ved at fjerne små mængde af emalje. Det er et vigtigt komponent i ortodontisk behandling, især ved brug af fast apparatur eller andre tandjusterings metoder, for at opnå den ønskede tandstilling og en harmonisk bidjustering.



MODELL **Ti-Max X55**
• 4:1 Reducering

4.450 DKK*
5.950 DKK*

Labprodukter

ULTIMATE XL BØRSTELØS MIKROMOTOR



- 1.000– 50.000 o/m
- Let, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patenteret støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighedskontrol
- Autodrift-funktion

LABMOTOR MED EKSTRA HØJT
DREJNINGSMOMENT PÅ 8,7 Ncm

Knækontrolmodel Fodkontrolmodel

16.350 DKK*
19.620 DKK*

Bordmodel Tårnmodel

LABMOTOR MED SMALLERE
HÅNDSTYKKE 6,0 Ncm

Knækontrolmodel Fodkontrolmodel

13.700 DKK*
16.440 DKK*

Bordmodel Tårnmodel

Endodonti

iPex II APEXLOKALISATOR

- Nøjagtig måling af rodkanalen med smartlogic technology
- Fungerer under både tørre og våde forhold



MODEL **iPex II**

8.530 DKK*
9.500 DKK*

iCare+

AUTOMATISK SYSTEM TIL RENGØRING, DESINFEKTION OG SMØRING AF INSTRUMENTER

Alt du behøver for perfekt rengøring, desinfektion og smøring af dine hånd- og vinkelstykker. iCare+ rengør, desinficerer og smører 4 instrumenter af gangen.

MODEL C2

Inklusive 2 adaptore til hånd/vinkelstykker. + 2 adaptore til turbiner.

62.680 DKK*
79.000 DKK*

MODEL C3

Inklusive 3 adaptore til hånd/vinkelstykker + 1 adapter til turbine.

62.680 DKK*
79.000 DKK*



iClave plus

HØJPRÆSTERENDE VAKUUM-AUTOKLAVE KLASSE B

- Let at anvende
- Hurtig 25 min. cyklus ved ikke-pakkede enheder
- 35 min. ved pakkede enheder
- Perfekt til implantatsæt
- Inklusive helixtest og strips

58.160 DKK*
58.000 DKK*



Purity

AUTOMATISK VANDRENSSESYSYSTEM

Denne enhed passer ovenpå iClave Plus

MODEL Purity

15.180 DKK*
15.100 DKK*




Newseal Plus

FORSEGLER NEMT OG AUTOMATISK AUTOKLAVEPOSER INDEN STERILISERING

MODEL Newseal Plus

6.920 DKK*
9.000 DKK*



VI TILBYDER LOKAL SERVICE OG SUPPORT

KONTAKT

SALG OG SUPPORT



Lotte Jervild

Tlf: 2374 3443

Email: lotte.jervild@nsk-nordic.com

SERVICE



Peter Dahlquist

Tlf: +46 0768-600453

Email: peter.dahlquist@nsk-nordic.com



Ved køb af NSK-produkter fra vores officielle distributører har vi rigtig gode servicemuligheder på vores servicecenter. Alle priser er angivet inklusive moms. Vores tilbud gælder ikke i kombination med kontraktpriser eller andre rabatter. Kampagnen gælder til og med 31 DECEMBER 2023. Der tages forbehold for eventuelle fejl/trykfejl eller ændringer.

FØLG OS PÅ



Abboner på vores
nyhedsbrev



@nsk-nordic



@nsknordic



@nsknordic



@nskdentaleurope

