



get it!

NSK's kampagnetilbud

1. APRIL TIL 30. JUNI

**90 år med
japansk
perfektion.
Innovation i
hver detalje.**



Z99L

iClave18



Hidtil usete krafter

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

Verdens mest kraftfulde turbiner 44W*

*Z990L, Lufttryk ved 0,42 Mpa

- **Uovertruffen kraft! 44 W**
- **Quickstop**
- **24 måneders garanti**
- Uovertruffen kraft! **44W**
 - Quickstop
 - Dynamic Power System gør turbinen effektiv hvilket forkorter arbejdstiden
 - Duragrip, skridsikker og ridsefri
 - Titan
 - 4-punkts vandspray
 - kompatibel med alle koblinger

Mere information



NYHET

Maksimal ydeevne

Ti-Max Z99L

Ergonomi, holdbarhed og ydeevne

- **Hovedmål
ø8,9 × H 13,4 mm**
- **Titanhus med ridsefast DURAGRIP®**
- **36 måneders garanti**
- Hovedmål: ø8,9 × H 13,4 mm
 - Titanhus med ridsefast DURAGRIP®-belægning
 - Keramiske kuglelejer
 - Mikrofilter
 - Tovejs spraykølefunktion
 - Anti-opvarmningssystem
 - 100° hovedvinkel

Mere information



Turbiner/vinkelstykker

Ti-Max Z TURBINER

Oplev som aldrig før en uovertruffen skærekraft fra branchens ledende 44W-turbine. Den gør det enkelt at fjerne Zirkoniumoxid, hvilket mindsker tid ved stolen og minimerer patientens ubehag.



MODEL Z890KL

1 for **9.900 DKK*** stk
2 for **7.000 DKK*** stk
14.900 DKK*



MODEL Z990KL

1 for **9.900 DKK*** stk
2 for **7.000 DKK*** stk
14.900 DKK*



MODEL Z microKL

1 for **9.900 DKK*** stk
2 for **8.000 DKK*** stk
14.250 DKK*

Findes også til KaVo®MULTiflex® LUX-kobling KL, Sirona® lynkobling SL og W&H® Roto Quick® kobling WL

Ti-Max Z VINKELSTYKKER

Instrumenterne i Z-serien lavhastighed er optimalt designet til at give dig endnu bedre adgang og udsyn. Med ultra-minihoveder og de smalle halse nogensinde når du svært tilgængelige behandlingsområder. Lydniveauet er så lavt som muligt, og vibrationerne er næsten umærkelige. Z-serien er fremstillet i titanium og overfladebehandlet med NSK Duragrip.



Optisk 1:1

MODEL Z25L
• 1:1 direkte drift

1 for **7.490 DKK*** stk
2 for **5.300 DKK*** stk
10.600 DKK*



Optisk 1:5

MODEL Z99L
• 1:5 Forøgelse

1 for **9.990 DKK*** stk
2 for **7.200 DKK*** stk
14.530 DKK*



Optisk 1:4,2

MODEL Z45L
• 1:4,2 Forøgelse

11.900 DKK*
16.700 DKK*



KAMPAGNE

TwinPack – Mere for pengene!

Gælder ved køb af to ens udvalgte turbiner, hånd- eller vinkelstykker



*Priserne er inklusiv moms

Turbiner/vinkelstykker

S-Max M

TURBINER

- Prisvenlige kvalitetsinstrumenter med holdbare komponenter
- Slankt design for nem adgang til molarer
- Push-button chuck til hurtig og sikker borudskiftning
- Op til 26 W effekt med lav vibration og støjniveau
- Rustfrit stål med sandblæst overflade for sikkert greb



MODEL M900KL

1 for **5.400 DKK*** stk
2 for **4.350 DKK*** stk
8.900 DKK*



MODEL M800KL

1 for **5.400 DKK*** stk
2 for **4.350 DKK*** stk
8.900 DKK*

Findes også til KaVo®MULTIflex® LUX-kobling KL, Sirona® lynkobling SL og W&H® Roto Quick® kobling WL

S-Max M

VINKELSTYKKER

S-Max-serien med lav hastighed er driftssikker med høj ydeevne og interne komponenter med meget lang holdbarhed. Slankt design. Chuck-systemet gør borskift nemt og sikkert. M95-, M25- og M15-vinkelstykker fås både med og uden lys. M65 fås kun uden lys.



Optisk 1:5
MODEL M95L
• 1:5 Forøgelse

1 for **5.300 DKK*** stk
2 for **4.900 DKK*** stk
10.590 DKK*



Optisk 1:1
MODEL M25L
• 1:1 direkte drift

1 for **4.190 DKK*** stk
2 for **3.800 DKK*** stk
7.543 DKK*



Non optic 1:1
MODEL M65
• 1:1 direkte drift

1 for **3.790 DKK*** stk
2 for **3.400 DKK*** stk
6.200 DKK*



Non optic 4:1
MODEL FX57m
• 4:1 Reducering

1 for **4.200 DKK*** stk
2 for **1.920 DKK*** stk
3.915 DKK*

Ti-Max X55

- Vinkelstykke til interproximal reduktion (IPR)
- Fjerner små mængder tandmateriale mellem tænderne
- Skaber plads og korrigerer tandposition
- Giver præcis og kontrolleret tandjustering
- Vigtigt inden for ortodonti, især ved tandbøjler og tandregulering



Non optic 4:1
MODEL Ti-Max X55
• 4:1 Reducering

5.900 DKK*
7.250 DKK*

Findes også med lys (optisk) Ti-Max X55L

KAMPAGNE

TwinPack – Mere for pengene!

Gælder ved køb af to ens udvalgte turbiner, hånd- eller vinkelstykker



Maksimal ydeevne

NYHED

POWER 4 THE HARDER



24 % højere drejningsmoment



Tilpasset hastighed til zirkonia



Ekseptionel holdbarhed



Clean Head System

New S-Max M94L

Hurtigere og mere smidig bearbejdning af zirkoniumdioxid

Zirkoniumdioxid er et fremragende materiale til dentale restaureringer takket være dets styrke og æstetik. Dog gør den høje hårdhed bearbejdningen tidskrævende og udfordrende. NSK's nye vinkelstykke leverer et højt drejningsmoment og en reduceret hastighed på 1:4 for en smidig og effektiv bearbejdning af zirkoniumdioxid.

Drejningsmomentet er øget med 24 % og holdbarheden med 170 %*

*Sammenlignet med eksisterende modeller

Optisk 1:4

MODEL M94L
• 1:4 Forøgelse

5.340 DKK*
11.800 DKK*



Varios Combi Pro2

KOMPLET LØSNING MED SCALER OG PULVERPOLERING FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVAL BEHANDLING

Sammensæt jeres egen pakke

FØLG DISSE TRIN FOR AT SAMLE EN KOMPLET VCP2-ENHED MED DET TILBEHØR, DER PASSER TIL JERES BEHOV.



3-I-1
ULTRALYD MED SKÅNSOM
I-PIEZOTEKNIK OG AIRPOLISH

- Varios Combi Pro2 indeholder:
- Kontrolenhed
 - Ultralydssæt inkl. LED-håndstykke
 - Supragingival pulversæt
 - Multifunktionel fodpedal
 - Spidser G4, G8 og G16
 - Andet tilbehør
 - Vand opvarmet til kropstemperatur

MODEL Varios Combi Pro2
59.000 DKK*
65.300 DKK*



QR-kod till
kursutbud
NSK Academy

NYHET

Trin 1

Varios Combi Pro2

Trin 2

Vælg din vogn

Prisen gælder for Varios Combi Pro2 inklusive iCart2.

iCart2 Propfly Hvid

67.900 DKK*
75.200 DKK*

ELLER

iCart2 Propfly Sort

67.900 DKK*
75.200 DKK*



Jeg sætter pris på Varios Combi Pro2, fordi den er nem at arbejde med. Den bløde og fleksible slange gør det let at nå hele mundhulen, og det brede udvalg af spidser giver stor fleksibilitet i behandlingen. Derudover er enheden let at flytte, hvilket muliggør en ergonomisk arbejdsstilling.

Patienterne oplever behandlingen som komfortabel, med mindre ubehag fra støjen og at vandet ikke føles så koldt.

Den er helt klart værd at prøve!

Anna Olsson
Autoriseret tandplejer, Helsingborgstandläkarna



Trin 3

Vælg dit tilbehør

Prisen inkluderer Varios Combi Pro2, iCart2 samt ønsket tilbehør.

VÆRDIPAKKE 1

Perio-sæt
(subgingival behandling)

68.900 DKK*
83.390 DKK*

VÆRDIPAKKE 2

Perio-sæt
(subgingival behandling)

Periohåndstykke
(Til supra- og subgingival anvendelse)

Prophyhåndstykke
(Til supragingival anvendelse)

Jetdyse
(Til anvendelse)

75.000 DKK*
92.369 DKK*

VÆRDIPAKKE 3

Perio-sæt
(subgingival behandling)

Periohåndstykke
(Til supra- og subgingival anvendelse)

Prophyhåndstykke
(Til supragingival anvendelse)

Jetdyse
(Til supragingival anvendelse)

VA2-LUX-HP Ti håndstykke
(Ultralydshåndstykke med lys, i titanium)

82.000 DKK*
101.929 DKK*

HYGIENEPAKKE

Perio-sæt
(subgingival behandling)

CR-10-momentnøgle x 6

G16-spids x 6
(Til scaling og parodontal behandling)

Prophyhåndstykke
(Til supragingival anvendelse)

Periohåndstykke x 3
(Til supra- og subgingival anvendelse)

Perio-pulver x 2
(Til supra- og subgingival parodontal brug)

Jetdyse
(Til supragingival anvendelse)

VA2-LUX-HP Ti håndstykke i titanium
(Ultralydshåndstykke med lys, i titanium)

B.clean
(Til dekontaminering, rengøring samt til at forhindre, at biofilm dannes i brugsvandsledninger)

95.000 DKK*
128.790 DKK*


LEASING ER MULIGT

6

*Priserne er inklusiv moms

*Priserne er inklusiv moms

7



32 grunde til at vælge Varios Combi Pro2



MODE	POWDER KIT	HANDPIECE + NOZZLE	USE	POWDER
PROPHY MODE 	FOR PROPHY 			
PERIO MODE 	FOR PERIO 			
PERIO MODE 	FOR PERIO 			

Scalerspidser

80 SPIDSER TIL ALLE INDIKATIONER

Tilføj: Kombinøgle REF:Z221076

KAMPAGNE Køb 6 spidser, betal for 5!

SCALING



620 DKK* 725 DKK*

G1 Hård supragingival tandsten

G2 Bukkal og lingual tandsten, komposit, tandsmykker, brackets m.m.

G3 Bukkal og lingual tandsten, komposit, tandsmykker, brackets m.m.

G6 Sub- og supragingival tandsten

G16 Universalspid

Vores universalspid 780 DKK* 845 DKK*

PERIO



920 DKK* 960 DKK*

P1 Skånsom (biofilm, blød tandsten)

P10 Effektiv

P20 Implantater

P40/41 Irrigation i pocher

P11L Tandsten approximalt og i molarområder

P11R Tandsten approximalt og i molarområder

P25L Furkationer

P25R Furkationer

MINIMALINVASIV KONS/PREP



1.130 DKK* 1.240 DKK*

G62D Minimalt invasiv præparation/kavitet


G68D Minimalt invasiv præparation/kavitet

V-TIPS



V30 Hållare 120° vinkel Inkluderer E Tip replacement wrench 1.130 DKK* 1.240 DKK*

V-G77 För finish, trimning och polering 1.149 DKK* 1.272 DKK*



Scan QR-koden på siden og opdag alle de spidser, vi tilbyder!



ÖVRIGT



G95 Periotom til ekstraktion

1.620 DKK* 1.750 DKK*

Oral hygiejne

Prophy-Mate neo

AIRPOLISH TIL SUPRAGINGIVAL BEHANDLING

Prophy-Mate neo fås med fatning som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VÆRDIPAKKE

Prophy-Mate neo

+ Ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke

+ **FLASH pearl**
4 x 300g
(kalciumbaseret rensespulver)

11.900 DKK*
15.100 DKK*



Perio-Mate

AIRPOLISH TIL SUB-GINGIVAL BEHANDLING

Prophy-Mate fås med fatning, som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VÆRDIPAKKE

Perio-Mate

+ Ekstra Perio-Mate-håndstykke

+ **Perio Mate-pulver**
2 x 160g
(Glycinbaseret pulver)

13.700 DKK*
17.400 DKK*



MEGAPACK

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERET VÆRDIPAKKE

23.900 DKK*
32.500 DKK*
SPAR 8.470 DKK*

Kirurgi

Surgic Pro2

Kraftig og pålidelig med flere nye egenskaber:

- Lettere og mindre motordel
- Nem indstilling og overblik over værdier via den store skærm
- Ny teknik med farvet LED giver naturligere farvegengivelse end hvid LED
- Trådløs kobling via bluetooth til fodkontrol, Osseo100(+) og iPads.
- Med iPad tilkoblet kan værdier overvåges live og gemmes.
- Enheden kan også kobles trådløst til VarioSurg3 og 4.



MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Implantatvinkelstykke X-SG20ML (20:1) med LEDlys. Værdi 9.750 DKK
- Trådløs fotpedal
- Motor med ledlys

33.400 DKK*
56.369 DKK*
SPAR 22.960 DKK*

VÆRDIPAKKE 1

Surgic Pro2 OPT

+ Extra kirurgisk vinkelstykke X-SG20ML (20:1)

+ Kirurgisk optisk håndstykke X-SG65L m. L. (1:1)

58.000 DKK*
72.520 DKK*
SPAR 14.520 DKK*



VÆRDIPAKKE 2

Surgic Pro2 OPT

+ Osseo100+

52.000 DKK*
89.550 DKK*
SPAR 37.550 DKK*



Surgic Pro2 + Osseo 100+
Tager dig til næste niveau Ingen tvivl



Med Osseo100+ får du en objektiv ISQ-værdi baseret på RFA-teknologi, hvilket giver dig et klart svar på implantatets stabilitet – ingen gætterier, kun fakta. Dette sikrer den rette timing for protetikken og optimer dine behandlingsresultater.

Hurtigt, nemt og pålideligt.

Læs mere om Osseo100+ på side 14.

Verdens mest solgte kirurgisystem

Nyhed VarioSurg 4

KRAFTFULD KIRURGISK ULTRALYDSSYSTEM MED LED



Med dobbelt led-lampe

Inklusive:
• Basis H-S spidssæt og steriliseringskassette



MODEL VarioSurg 4
Komplet maskine inkl. Basic H-Sæt og steriliseringskassette

47.000 DKK*
70.600 DKK*

- Smart og intuitiv kontrolpanel
- Burst mode med tre forskellige frekvensniveauer
- Kraftfuld hondenhed med super tynd design
- Justerbar lysintensitet
- Et bredt og alsidigt sortiment af spidser
- Lysløs og smidig vandpumpe
- Kobles til en trådløs forkontrol
- Link mellem surgic pro2 og variosurg4

Spidser til Piezokirurgi



MODEL H-SG1



MODEL SG7D



MODEL SG16A



MODEL SG15B



MODEL SG17



MODEL SG11



MODEL SG15D



MODEL G1-S



MODEL MST1
NYHED



MODEL MRE2
NYHED



MODEL SG12
NYHED



MODEL P25L-S



MODEL E30RD-S



MODEL P20-S



MODEL E30LD-S



MODEL E31D

Få det komplette katalog hos din NSK-sælger. Eller scan QR koden og se hele sortimentet af spidser:



KAMPAGNE

Køb 6 spidser, betal for 5!

www.denmark.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/

*Priserne er inklusiv moms

Surgic Pro2 + VarioSurg 4

TO ENHEDER. ÉN LØSNING. UBEGRÆNSET POTENTIALE.



Link mellem Surgic Pro2 og VarioSurg 4



VarioSurg 4 har indbygget Bluetooth- funktion som gør at den enkelt kan kobles til det kirurgiske micromotorsystem Surgic Pro2. Dette gør det enkelt at anvende begge enheder med en eneste trådløs fodkontrol. Vælg enkelt mellem de to systemer og sikre dig et smidigt og effektivt arbejdsflow.

*Priserne er inklusiv moms

VÆRDIPAKKE

Surgic Pro2

komplet maskine med LED
inkl. optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

+ 2x Optisk vinkelstykke X-SG20ML (20:1)

+ Basic H-S Kit
inkl. H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11

VarioSurg 4 non-FT

+ Komplet maskine uden fodpedal
inkl. Basic H-S-sæt og steriliseringskassette

+ Trådløs fodpedal

+ iCart Duo

89.000 DKK*

131.190 DKK*

LEASING ER MULIGT



Osseo 100+

ENHED TIL MÅLING AF OSSEOINTEGRATION

Osseo 100+ hjælper tandlægen med at afgøre, hvornår implantatet kan belastes, ved at måle implantatets stabilitet og osseointegration. At have sikker viden om, hvornår belastning er mulig, er særligt vigtigt ved behandlingsprotokoller med kortere behandlingstid eller ved behandling af risikopatienter (f.eks. diabetikere, rygere og kræftpatienter).

Målingen foretages typisk ved implantatindsættelse og før belastning for at sikre graden af osseointegration.

MODEL Osseo 100+

15.900 DKK*
27.820 DKK*



Færdig på kun 3 trin.
Se videoen for at lære mere.



Fastgør MultiPeg™ på implantatet, og målingen er klar på et øjeblik.

The ISQ Scale



ISQ-skalaen

ISQ-skalaen måles fra 1 til 99 og har en stærk korrelation til implantatets mikrobevægelser. Ved at tage en basisværdi ved implantatindsættelsen og en yderligere måling før belastning kan graden af osseointegration vurderes.



MulTipeg™

350 DKK*
470 DKK*



Scan QR koden for at se hvilken MULTipegs som findes tilgængeligt fra forskellige implantatsystemer og modeller.



Genanvendelig MulTipeg™

- Til alle større implantatsystemer
- Vævsvenligt, holdbart titanium
- Autoklaverbar ca. 20 gange
- Optimal tilpasning til platform ISQ Standard Calibrated

iSD900

LEDNINGSFRI PROTETIK SKRUETRÆKKER MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende via automatisk stramning af skruer på abutment- og implantatniveau
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering(TCS)
- Justerbar momentbegrænsning mellem 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheder (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-betjening
- Tydeligt LCD-display
- Oplader og opladningsbare batterier

MODEL iSD900

15.830 DKK*
20.500 DKK*



Hånd- og vinkelstykker til kirurgiske indgreb og implantatkirurgi



Ultra-compact head
NYHED

Non optic 20:1

MODEL SG20M
• 20:1 Reducering

6.400 DKK*
9.750 DKK*



Ultra-compact head
NYHED

Optic 20:1

MODEL X-SG20ML
• 20:1 Reducering

8.800 DKK*
13.990 DKK*



Optic 1:3

MODEL X-SG93L
• 1:3 Forøgelse

9.600 DKK*
14.600 DKK*



Optic 1:3

MODEL Z-SG45L
• 1:3 Forøgelse

9.000 DKK*
14.370 DKK*



Optic 1:1

MODEL X-SG25L
• 1:1 Direkte drift

6.000 DKK*
9.760 DKK*



Optic 1:1

MODEL X-SG65L
• 1:1 Direkte drift

8.100 DKK*
11.139 DKK*



Non optic 1:1

MODEL SGS-ES
• 1:1 Direkte drift
• Inkl. sprayclip

4.000 DKK*
6.070 DKK*



Non optic 1:1

MODEL SGA-ES
• 1:1 Direkte drift
• Inkl. sprayclip

5.600 DKK*
7.650 DKK*

Hygiejne og vedligehold

iCare+

AUTOMATISK SYSTEM FOR
RENGØRING, DESINFICERING
OG SMØRING AF INSTRUMENT

Alt du trenger for perfekt rengjøring,
smøring og desinfeksjon av hånd- og
vinkelstykker. iCare+ rengjør,
desinfiserer og smører 4 instrumenter.



MODEL **C2**
• Inkludert 2 adaptore for hånd-/
vinkelstykker

66.000 DKK*

71.890 DKK*

MODEL **C3**
• Inkludert 3 adaptore for hånd-/
vinkelstykker

66.000 DKK*

71.890 DKK*

LEASING ER MULIGT

iClave

AUTOKLAVE KLASSE B

- Tilgjengelig i både 18 og 24 liter
- Rustfri stålkammer med en
optimeret lastkapasitet på op til
7 kg
- 5-bakkesystem, der gør det muligt
at udnytte hele kammerets plads
- Stor farveberøringsskærm med
brugervenligt interface
- Datalagring via USB eller
Ethernet-tilslutning
- 5 tilgængelige cyklusser
(B Universal, B Prion, B Hurtig,
B121, S Hurtig)



iClave 18
m/ vandsystem **Demin30**

45.990 DKK*

57.750 SEK*

LEASING ER MULIGT

iClave24
m/ vandsystem **Demin30**

48.125 DKK*

59.750 DKK*

LEASING ER MULIGT



Den mest støjsvage
autoklave på markedet



Hurtig cyklostid
2 kg – 38 min



Designet til brug
med handsker



Sikker
sporbarhed

Tid til at opleve et nyt niveau af tryghed og komfort!



Få 1 års ekstra garanti på iClave18 eller iClave24

Begrænset tid, kun ved køb 1/4-30/6 2026.
I alt 36 måneders garanti.

Andre produkter

VIVA ace

MOBILT TANDPLEJESYSTEM

VIVA ace er udstyret, som følger:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med endo-funktioner
- Multifunktionel ultralyds-scaler Varios 170 med LED
- 3-funktionssprøjte uden lys
- Spytsugning
- Stort display



MODEL VIVA ace

109.000 DKK*

135.800 DKK*

Vejer blot 8,5 kg!

NSK Academy



NSK Academy tilbyder hands-on og teoretiske kurser med udgangspunkt i vores produkter og deres anvendelsesområder. Alle undervisere har mange års erfaring med vores produkter og arbejder desuden klinisk. For os hos NSK er det ikke kun vigtigt at tilbyde produkter af høj kvalitet, men også uddannelse og support. Hvis du ønsker at arrangere et skræddersyet kursus, er du altid velkommen til at kontakte os.

VIVA MATE G5

BÆRBAR MIKROMOTOR
MED LYS TIL MOBIL ANVENDELSE

Trådløs

Denne mobile mikromotor/enhed kan anvendes hvor som helst takket være de kraftige batterier, og kan bruges helt uafhængigt af strømtilslutning i op til 2 timer.

Med et rotationsspektrum på 3.000 til 30.000 omdrejninger i minutter (o/m) kan den bruges til al slags tandpleje, når den bruges sammen med det rigtige håndstykke eller vinkelstykke.



MODEL Viva Mate G5 Set

14.900 DKK*

21.100 DKK*

iPex II

APEXLOKALISATOR

- Nøjagtig måling af rodkanalen med smartlogic technology
- Fungerer under både tørre og våde forhold



MODEL iPex II

8.300 DKK*

9.700 DKK*

ULTIMATE XL

BØRSTELØS MIKROMOTOR

- 1.000– 50.000 o/m
- Let, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patenteret støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighedskontrol
- Autodrift-funktion



LABMOTOR MED EKSTRA HØJT
DREJNINGSMOMENT PÅ 8,7 Ncm

Knækontrolmodel **Fodkontrolmodel**
Bordmodel **Tårnmodel**

14.900 DKK*

22.000 DKK*

LABMOTOR MED SMALARE
HANDTAG 6,0 Ncm

Knækontrolmodel **Fodkontrolmodel**
Bordmodel **Tårnmodel**

12.500 DKK*

18.590 DKK*

Rigtig service. Længere levetid.

NSK Nordic tilbyder en kvalitetssikret service, der bygger videre på produktets fulde livscyklus og funktion.

Reparationer udføres af erfarne serviceteknikere, som udelukkende benytter originale dele. Vores mål er at sikre, at alle tandklinikker får fuldt udbytte af instrumenternes effektivitet, levetid og præcision.

Hvis du har brug for service eller teknisk support, bedes du kontakte din nærmeste forhandler. Vores partnere er grundigt uddannede og står klar til at hjælpe dig med vedligeholdelse, service og spørgsmål relateret til produkterne.

Email: service@nsk-nordic.com



VI TILBYDER LOKAL SERVICE OG SUPPORT

KONTAKT

SALG OG SUPPORT



Lotte Jervild

Tlf: 2374 3443

Email: lotte.jervild@nsk-nordic.com

Ønsker du et skræddersyet tilbud
er det bare at kontakte mig.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FØLG OS PÅ:



Abboner på vores
nyhedsbrev



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope

Ved køb af NSK-produkter fra vores officielle distributører har vi rigtig gode servicemuligheder på vores servicecenter. Alle priser er angivet inklusive moms. Vores tilbud gælder ikke i kombination med kontraktpriser eller andre rabatter. Kampagnen gælder til og med 30. juni 2026. Der tages forbehold for eventuelle fejl/trykfejl eller ændringer.